


Свързващ кабел

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS



Приложение

Система	Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения
---------	---

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4; (...40 °C)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...70
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-20...50
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	652,5
Размери [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения	да



Свързващ кабел

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS

Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 7,5 x диаметър на кабела
	Радиус на огъване при неподвижен монтаж	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 5,5 m / s за хоризонтална дължина на движение от 5 м и макс. ускорение от 10 m / s ²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	макс. допустима якост на опън	50 N/mm ² статичен 20 N/mm ² динамичен

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: B; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана



Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, лилав, ширмован; 2 x 0,25 mm²

Връзка



Цветовете на проводниците :

GN = зелен

RD = червен



Свързващ кабел

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: В; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана

