


## Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-M-V-M6



### Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия; Устойчиви на различни агресивни химикали

### Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF; OOF

#### OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

#### OOF

Обхват на оптичните влакна [mm]

200

#### OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

### Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...150

### Механични данни

Тегло

[g]

62,1

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Диаметър на главата

[mm]

7



## Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-M-V-M6

|                                 |      |                                   |
|---------------------------------|------|-----------------------------------|
| Дължина на сензорната глава     | [mm] | 45                                |
| Дължина                         | [mm] | 600                               |
| Мин. радиус на огъване          | [mm] | 20                                |
| Фазерно изпълнение              |      | Ⓢ                                 |
| Материал от влакна              |      | стъкло                            |
| Материал на корпуса на влакната |      | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
| Материал на обвивката           |      | метал-силикон                     |

### Акcesoари

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Доставени артикули | шестоъгълни гайки: 2 x M6, неръждаема стомана |
|                    | шайби за заключване на зъбите: 2              |
|                    | Накатена гайка: 1 x M11                       |

### Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|