




Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-M-V-E1



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия; Устойчиви на различни агресивни химикали

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF; OOF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

8

OOF

Обхват на оптичните влакна [mm]

24

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

8

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...150

Механични данни

Тегло

[g]

51

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

1

Дължина на сензорната глава

[mm]

5

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-M-V-E1

Дължина	[mm]	600
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Фазерно изпълнение		①
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		метал-силикон

Акcesoари

Доставени артикули	E20103
--------------------	--------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------