
E20526

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-M-V-E3/1,5M



Приложение		
Функционален принцип		Дифузен сензор
Приложение		Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия; Устойчиви на различни агресивни химикали
Обхват на следене		
Диапазон според вида оптичен усилвател		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Обхват на оптичните влакна	[mm]	350
OKF		
Обхват на оптичните влакна	[mm]	36
OOF		
Обхват на оптичните влакна	[mm]	180
OUF		
Обхват на оптичните влакна	[mm]	36
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...150
Механични данни		
Тегло	[g]	108,5
Версия на сензорната глава		прав
Диаметър на главата	[mm]	3

E20526

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-M-V-E3/1,5M

Дължина на сензорната глава	[mm]	10
Дължина	[mm]	1500
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Фазерно изпълнение		◐
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		метал-силикон
Аксесоари		
Доставени артикули		E20102
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой