


Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Приложение

Малък радиус на огъване

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Обхват на оптичните влакна [mm]

60

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

130

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

520

OO50

Обхват на оптичните влакна [mm]

160

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...70

Механични данни

Тегло

[g]

34

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M3



Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

Дължина	[mm]	2000
Мин. радиус на огъване	[mm]	10
Фазерно изпълнение		●
Диаметър на сърцевината	[mm]	0,5
Материал от влакна		PMMA
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		PE

Акcesoари

Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 4 x M3
	шайби за заключване на зъбите: 4
	адаптер: OBF
	адаптер: OOF
Акcesoари (като опция)	Ножица за оптични влакна:, E20600

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------