




Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

За употреба в промишлена среда

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Обхват на оптичните влакна [mm]

60

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

90

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

570

OO50

Обхват на оптичните влакна [mm]

300

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...70

Механични данни

Тегло

[g]

48,5

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

Дължина на сензорната глава	[mm]	35
Дължина	[mm]	2000
Мин. радиус на огъване	[mm]	30
Фазерно изпълнение		⊙
Диаметър на сърцевината	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Материал от влакна		PMMA
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		PE

Акcesoари

Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 2 x M6, неръждаема стомана
	шайби за заключване на зъбите: 2
Акcesoари (като опция)	Ножица за оптични влакна: E20600

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------