


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M



1 може да се огъва

Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

За употреба в промишлена среда

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Обхват на оптичните влакна [mm]

15

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

25

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

220

OO50

Обхват на оптичните влакна [mm]

60

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...70

Механични данни

Тегло

[g]

34,5

Версия на сензорната глава

може да се огъва

Дължина

[mm]

2000

Мин. радиус на огъване

[mm]

16

Фазерно изпълнение

☉

Диаметър на сърцевината

[mm]

2 x 0,5

Материал

втулка с резба: месинг с бронзово покритие

Материал от влакна

PMMA

Материал на корпуса на влакната

неръждаема стомана (1.4301 / 304)

Материал на обвивката

PE

E20748



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Акcesoари	
Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 2 x M4
	шайби за заключване на зъбите: 2
	Накатена гайка: 1 x M11
Акcesoари (като опция)	Ножица за оптични влакна:, E20600
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой