


Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20750

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 може да се огъва

Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OB50; OBF; OO50

OB50

Обхват на оптичните влакна [mm]

60

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

130

OO50

Обхват на оптичните влакна [mm]

160

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...70

Механични данни

Тегло

[g]

0,038

Версия на сензорната глава

може да се огъва

Дължина

[mm]

2000

Мин. радиус на огъване

[mm]

15

Фазерно изпълнение



Диаметър на сърцевината

[mm]

0,5

Материал

втулка с резба: месинг с бронзово покритие

Материал от влакна

PMMA

Материал на корпуса на
влакната

неръждаема стомана (1.4301 / 304)

Материал на обвивката

PE

**Фибро оптичен сензор за близост**

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

Акcesoари	
Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 4 x M3
	шайби за заключване на зъбите: 4
	адаптер: OBF
	адаптер: OOF
Акcesoари (като опция)	Ножица за оптични влакна:, E20600
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой