


Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M



1 стъклена леща

Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Приложение

За употреба в промишлена среда

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Обхват на оптичните влакна [mm]

1200

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

2000

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

4000

OO50

Обхват на оптичните влакна [mm]

3800

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...70

Механични данни

Тегло

[g]

54,5

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6



Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

Дължина	[mm]	2000
Мин. радиус на огъване	[mm]	30
Фазерно изпълнение		●
Диаметър на сърцевината	[mm]	1
Материал от влакна		PMMA
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		PE

Акcesoари

Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 4 x M6, неръждаема стомана
	шайби за заключване на зъбите: 4
Акcesoари (като опция)	Ножица за оптични влакна:, E20600

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------