


Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265



1 Осезателна повърхност

Приложение

Дизайн	конвертор за сечение
Функционален принцип	Барьерен сензор
Приложение	Малък радиус на огъване

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Обхват на оптичните влакна [mm]	150
---------------------------------	-----

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]	300
---------------------------------	-----

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]	2040
---------------------------------	------

OO50

Обхват на оптичните влакна [mm]	700
---------------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...70
-------------------------	----------

Механични данни

Тегло [g]	61
Височина на сензорната глава [mm]	5
Сензорна ширина на главата [mm]	20
Дължина на сензорната глава [mm]	20
Размери на сондата [mm]	5 x 20 x 20
Дължина [mm]	2000
Мин. радиус на огъване [mm]	9
Фазерно изпълнение	II
Диаметър на сърцевината [mm]	16 x 0,25
Материал от влакна	PMMA

**Фибро оптичен сензор за близост**

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	PE
Акcesoари	
Акcesoари (като опция)	Ножица за оптични влакна:, E20600
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой