


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-EPA-Q-/2x16x0,265/2M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 Осезателна повърхност

Приложение

Дизайн	конвертор за сечение
Функционален принцип	Дифузен сензор
Приложение	Малък радиус на огъване

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател	ОВ50; ОВF; ОО50
--	-----------------

ОВ50

Обхват на оптичните влакна [mm]	60
---------------------------------	----

ОВF

Обхват на оптичните влакна [mm]	75
---------------------------------	----

ОО50

Обхват на оптичните влакна [mm]	200
---------------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...70
-------------------------	----------

Механични данни

Тегло [g]	50,2
Височина на сензорната глава [mm]	5
Сензорна ширина на главата [mm]	20
Дължина на сензорната глава [mm]	20
Размери на сондата [mm]	5 x 20 x 20
Дължина [mm]	2000
Мин. радиус на огъване [mm]	9
Фазерно изпълнение	II
Диаметър на сърцевината [mm]	2 x 16 x 0,25
Материал от влакна	PMMA
Материал на корпуса на влакната	алуминий

E20758



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-EPA-Q-/2x F16x0,265/2M

Материал на обвивката

PE

Акcesoари

Акcesoари (като опция)

Ножица за оптични влакна:, E20600

Забележки

Единица на опаковката

1 брой