



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

No scale drawing available

Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

ОВФ; ООФ

ОВФ

Обхват на оптичните влакна [mm]

7

ООФ

Обхват на оптичните влакна [mm]

7

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...70

Механични данни

Тегло

[g]

0,057

Височина на сензорната глава

[mm]

10

Сензорна ширина на главата

[mm]

32

Дължина на сензорната глава

[mm]

25

Размери на сондата

[mm]

10 x 32 x 25

Дължина

[mm]

2000

Мин. радиус на огъване

[mm]

15

Фазерно изпълнение



Материал от влакна

PMMA

Материал на корпуса на влакната

алуминий

Материал на обвивката

PE



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Забележки

Забележки	обхват приблизително. 5 mm от отвора (с откриване на странични CD и най-голямо излишно увеличение)
Единица на опаковката	1 брой