


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-50-V-V-M5/16



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OBF; ODF; OMF

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

150

ODF

Обхват на оптичните влакна [mm]

1

OMF

Обхват на оптичните влакна [mm]

175

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-58...315

Механични данни

Тегло

[g]

126,5

Версия на сензорната глава

прав

Дължина

[mm]

900

Мин. радиус на огъване

[mm]

19

Фазерно изпълнение



Материал от влакна

стъкло

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-50-V-V-M5/16

Материал на корпуса на влакната	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката	неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Акcesoари

Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 2
	затягащи пръстени: 2
	О-пръстени: 2

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------