
E20124

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-M6/2M



Приложение	
Функционален принцип	Дифузен сензор
Приложение	Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Обхват на следене	
Диапазон според вида оптичен усилвател	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Обхват на оптичните влакна [mm]	300
OKF	
Обхват на оптичните влакна [mm]	32
OOF	
Обхват на оптичните влакна [mm]	160
OUF	
Обхват на оптичните влакна [mm]	32
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-40...290
Механични данни	
Тегло [g]	87,5
Версия на сензорната глава	прав
Сензорна глава	M6

E20124

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-M6/2M

Дължина на сензорната глава	[mm]	35
Дължина	[mm]	2000
Мин. радиус на огъване	[mm]	20; (за неподвижен монтаж)
Фазерно изпълнение		◐
Материал		адаптер: ABS
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		алуминий

Аксесоари

Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 2 x M6, неръждаема стомана
	шайби за заключване на зъбите: 2
	Накатена гайка: 1 x M11

Забележки

Единица на опаковката	1 брой