


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-A-V-E1



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Приложение

Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

460

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

50

OOF

Обхват на оптичните влакна [mm]

160

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

50

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Тегло

[g]

69

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

1



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-A-V-E1

Дължина на сензорната глава	[mm]	5
Дължина	[mm]	600
Мин. радиус на огъване	[mm]	20; (за неподвижен монтаж)
Фазерно изпълнение		●
Материал		адаптер: ABS
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		алуминий
Акcesoари		
Доставени артикули		E20103
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой