


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-A-A-M8/3M



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

45

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Тегло

[g]

239,7

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M8

Дължина

[mm]

3000

Мин. радиус на огъване

[mm]

30; (за неподвижен монтаж)

Фазерно изпълнение



Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-30-A-A-M8/3M

Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	алуминий
Акcesoари	
Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 2 x M8, неръждаема стомана
	шайби за заключване на зъбите: 2
	Накатена гайка: 1 x M30
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой