

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-A-A-M8/1M

Спрени изделия



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

70

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Тегло

[g]

118,4

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M8

Дължина

[mm]

1000

Мин. радиус на огъване

[mm]

30; (за неподвижен монтаж)

Фазерно изпълнение



Материал

адаптер: PA

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-30-A-A-M8/1M

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	алуминий
Акcesoари	
Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 2 x M8, неръждаема стомана
	шайби за заключване на зъбите: 2
	Накатена гайка: 1 x M30
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой