


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-P-A-M8/2M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

56

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M8

Дължина [mm]

2000

Мин. радиус на огъване [mm]

30

Фазерно изпълнение



Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

алуминий

E20221



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-P-A-M8/2M

Материал на обвивката	PVC
-----------------------	-----

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------