


Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-A-A-M6/3M



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Приложение

Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

192

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Тегло

[g]

278,5

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина

[mm]

3000

Мин. радиус на огъване

[mm]

30; (за неподвижен монтаж)

Фазерно изпълнение



Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

**Фибро оптичен сензор за близост**

FE-30-A-A-M6/3M

Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	алуминий
Акcesoари	
Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 4 x M6, неръждаема стомана
	шайби за заключване на зъбите: 4
	Накатена гайка: 1 x M30
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой