

EVC912



Свързващ кабел

VSTGN040MSS0001K04STAN040MSS



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения
Дизайн	Ethernet кабел, D кодирани
Приложение	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Промислени приложения / автоматизация на завода
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	30 AC / 60 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-25...90
Защита	IP 65; IP 67

Механични данни

Тегло [g]	103
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения	да



Свързващ кабел

VSTGN040MSS0001K04STAN040MSS

Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 3 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: D; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана



Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR, Без халоген, зелен, Ø 6,5 mm, ширмован; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Връзка



Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана

