


Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E21103

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!


Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OB50; OBF; OO50

OB50

Обхват на оптичните влакна [mm]

250

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

350

OO50

Обхват на оптичните влакна [mm]

750

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...60

Механични данни

Тегло

[g]

0,047



Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Версия на сензорната глава	прав
Сензорна глава	M3
Дължина на сензорната глава [mm]	20
Дължина [mm]	2000
Мин. радиус на огъване [mm]	3
Фазерно изпълнение	●
Диаметър на сърцевината [mm]	1,2
Диаметър на влакната [mm]	613 x 0,06
Външен диаметър [mm]	2,2
Материал от влакна	PMMA
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	PE
Акcesoари	
Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 4 x M3
	шайби за заключване на зъбите: 4
Акcesoари (като опция)	Ножица за оптични влакна:, E20600
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой