

Ethernet кабел за свързване

VSTGN040MSS0005K04STGP040--S



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения
Дизайн		Ethernet кабел, D кодирани
Приложение		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Промислени приложения / автоматизация на завода
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		30 AC / 60 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо [A]		1,5
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...90
Температура на околната среда (придвижване) [°C]		-25...90
Температура на съхранение [°C]		-25...55
Съхранение на влажно [%]		10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; (Конектор M12 / RJ45: IP 20)
Механични данни		
Тегло [g]		333,6
Формиран корпусен материал		TPU / PC



Ethernet кабел за свързване

VSTGN040MSS0005K04STGP040--S

Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване > 3 Mio.
	Натоварване на усукване ± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, зелен, Ø 6,5 mm, ширмован; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Връзка



Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x RJ45, прав; Формовано тяло: PC; Контакти: със златно покритие

