




Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

Малък радиус на огъване

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OB50; OBF; OO50

OB50

Обхват на оптичните влакна [mm]

10

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

10

OO50

Обхват на оптичните влакна [mm]

30

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...60

Механични данни

Тегло

[g]

32,5

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M3

Дължина на сензорната глава

[mm]

20

Дължина

[mm]

2000



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Мин. радиус на огъване [mm]	3
Фазерно изпълнение	☉
Диаметър на сърцевината [mm]	0,5
Диаметър на влакната [mm]	2x 217 x 0,06
Външен диаметър [mm]	1
Материал от влакна	PMMA
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	PE

Акcesoари

Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 2 x M3
	шайби за заключване на зъбите: 4
	адаптер: OBF
	адаптер: OOF
Акcesoари (като опция)	Ножица за оптични влакна:, E20600

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------