


Фибро оптичен сензор за близост

FE-50-V-V-X/2,5M



1 Осезателна повърхност

Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Приложение

Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OBF; OMF

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

93

OMF

Обхват на оптичните влакна [mm]

93

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-58...315

Механични данни

Тегло

[g]

1161,5

Височина на сензорната глава

[mm]

12

Сензорна ширина на главата

[mm]

143

Дължина на сензорната глава

[mm]

85

Размери на сондата

[mm]

12 x 143 x 85


Фибро оптичен сензор за близост

FE-50-V-V-X/2,5M

Дължина	[mm]	2500
Мин. радиус на огъване	[mm]	19
Материал	фиксиране: неръждаема стомана (1.4301 / 304)	
Материал от влакна	стъкло	
Материал на корпуса на влакната	неръждаема стомана (1.4305 / 303)	
Материал на обвивката	неръждаема стомана (1.4305 / 303)	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	