


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-M-W-M6/1,2M



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия; Устойчиви на различни агресивни химикали

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

30

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...150

Механични данни

Тегло

[g]

85,5

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина на сензорната глава

[mm]

35

Дължина

[mm]

1200

Мин. радиус на огъване

[mm]

45

Фазерно изпълнение



Диаметър на сърцевината

[mm]

1,6

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-M-W-M6/1,2M

Диаметър на влакната	[mm]	0,05
Външен диаметър	[mm]	5,4
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материал на обвивката		метал-силикон
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой