


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-M-W-M6/2M



Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
Приложение	Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия; Устойчиви на различни агресивни химикали

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател	OKF
--	-----

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]	28
---------------------------------	----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...150
-------------------------	-----------

Механични данни

Тегло [g]	125
Версия на сензорната глава	прав
Сензорна глава	M6
Дължина на сензорната глава [mm]	35
Дължина [mm]	2000
Мин. радиус на огъване [mm]	45
Фазерно изпълнение	☼
Диаметър на сърцевината [mm]	1,6

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-M-W-M6/2M

Диаметър на влакната	[mm]	0,05
Външен диаметър	[mm]	5,4
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материал на обвивката		метал-силикон
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой