

Свързващ кабел с конектор

ADOGH050MSE0002C05



Приложение		
Система	Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения	
Приложение	CAN bus	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	32 DC; (проводници 4 + 5: 5 V)
Макс. токово натоварване общо	[A]	4; (проводници 4 + 5: 0,05 A)
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита	IP 67; IP 68; IP 69K	
Механични данни		
Тегло	[g]	210,6
Размери	[mm]	15,5 x 15,5 x 47
Формиран корпусен материал	TPU	
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие	
Уплътнителен материал	FKM	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Свързващ кабел с конектор

ADOGH050MSE0002C05

Забележки

Забележки

Изключващото съпротивление на CAN шината ($120\ \Omega$) е интегрирано в щекерното съединение M12.

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, лилав, $\varnothing$ 8,4 mm, ширмован; RD / BK: $2 \times 0,75\text{ mm}^2$ ($42 \times \varnothing 0,15\text{ mm}$) + WH / BU: $2 \times 0,5\text{ mm}^2$ ($19 \times \varnothing 0,19\text{ mm}$) + screen: $1 \times 0,75\text{ mm}^2$ ($42 \times \varnothing 0,15\text{ mm}$)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Връзка

