


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m



1 монтажни отвори

Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

За употреба в промишлена среда

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OVF; OO50; OCF

OVF

Обхват на оптичните влакна [mm]

70

OO50

Обхват на оптичните влакна [mm]

150

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

530

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...70

Механични данни

Тегло

[g]

45,2



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

Версия на сензорната глава	под ъгъл
Височина на сензорната глава [mm]	3
Сензорна ширина на главата [mm]	11
Дължина на сензорната глава [mm]	15
Размери на сондата [mm]	3 x 11 x 15
Дължина [mm]	2000
Мин. радиус на огъване [mm]	2
Фазерно изпълнение	☉
Диаметър на сърцевината [mm]	1
Материал от влакна	PMMA
Материал на корпуса на влакната	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката	PE
Акcesoари	
Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 2 x M2, неръждаема стомана
Акcesoари (като опция)	Ножица за оптични влакна:, E20600
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой