


IO-Link дисплей

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44



Приложение

Система	контакти със златно покритие
Приложение	показване на всички технологични стойности на сензорите, свързани към един и същ мастър

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 47
Мин. съпротивление на изолация [MΩ]	100; (500 V DC)
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да

Софтуер / програмиране

Опции за задаване на параметри	дисплей, индикация
--------------------------------	--------------------

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link ревизия	1.1
SDCI стандарт	IEC 61131-9
Профили	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO режим	не
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	11,2



IO-Link дисплей

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	824

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...60
Температура на съхранение	[°C]	-20...80
Защита		IP 65; IP 67

Тестове / одобрения		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Удароустойчивост	DIN EN 60068-2-27	5 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	5 Земно притегляне (10...50 Hz)
MTTF	[Години]	398

Механични данни		
Тегло	[g]	171,5
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM;

Дисплей / работни елементи		
Дисплей		цветен дисплей 1,44", 128 x 128 пиксели
		2 x Светодиод, жълт

Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие






IO-Link дисплей

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

Връзка



цветове съгласно DIN EN 60947-5-2

Цветове на проводниците :

BK = черен
BN = кафяв
BU = син