


Заваръчен адаптер за процесни сензори

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: уплътнителна фаска
 2: G1 Вътрешна резба
 3: жлеб за уплътнителен пръстен за О-пръстен 26,0 x 3,0

ACS EC 1935/2004 

Приложение

Номинално налягане [bar]	150
Забележка за рейтинга на налягане	адаптер за връзка със сензора

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	292,5
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4404 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4; О-пръстен: FPM; О-пръстен: EPDM
Свързване на сензора	G 1 уплътняващ конус
Процес на свързване	Адаптер за заваряване Ø 50 mm
Запечатването	уплътнител

Акcesoари

Доставени артикули	О-пръстен: 26 x 3, EPDM, съвместим с FDA, E30438
	О-пръстен: 26 x 3, FKM и FDA съвместими, E30437

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------