


IO-Link дисплей

IO-Link DISPLAY 1,44"



Приложение

Система	контакти със златно покритие
Приложение	дисплей за свободно дефинирани стойности на процеса, текстове и съобщения, зададени от контролера

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 47
Мин. съпротивление на изолация [MΩ]	100; (500 V DC)
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да

Софтуер / програмиране

Опции за задаване на параметри	дисплей, индикация (фигура, текст, QR код)
--------------------------------	--

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия	1.1
SDCI стандарт	IEC 61131-9
Профили	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO режим	не
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A
Данни за процеса, двоични	6



IO-Link дисплей

IO-Link DISPLAY 1,44"

Мин. време на цикъл от процеса	[ms]	8,4
Поддържаните устройства	Тип на работата default	Устройство 681
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...60
Температура на съхранение	[°C]	-20...80
Защита		IP 65; IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Удароустойчивост	DIN EN 60068-2-27	20 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	20 Земно притегляне (10...50 Hz)
MTTF	[Години]	5,63
Механични данни		
Тегло	[g]	174
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6.6-GF30	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей		цветен дисплей 1,44", 128 x 128 пиксели
		2 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12; Контакти: със златно покритие		