




Адаптер за хигиенни процеси

ADAPT IFM-DIN11851/DN65(2.5)

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Широки честоти и обхвати на измерване



- 1 резба Aseptoflex
2 Aseptoflex уплътняващ ръб

ЕС 1935/2004 FCM FDA

Приложение

Номинално налягане [bar]	25
--------------------------	----

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	581
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора	Aseptoflex
Процес на свързване	тръбен фитинг DN65 (2,5") DIN 11851
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,4 / 4
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H4

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------