




Процесен адаптер за малки количества на обемния поток

FLOW ADAPT SI



Приложение

Дизайн	за сензори за поток и компактни модули за следене на поток
Приложение	за индустриални приложения
Инсталация	чрез вътрешна G1 / 8A външна резба, всяка монтажна позиция
Среда	течности и газове
Температура на средата [°C]	0...80; (Температурен градиент на средата: 1 K/min)
Номинално налягане [bar]	300

Обхват на измерване / настройка

Обхват на потока [ml/min]	2...100
---------------------------	---------

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	156,5
Размери [mm]	M12 x 1
Означение на резбата	M12 x 1
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора	M12 x 1
Процес на свързване	G 1/8

Акcesoари

Доставени артикули	уплътнения: 1, U-seal
Акcesoари (като опция)	адаптер: ≤ 30 bar, E40101
	адаптер: ≤ 300 bar, E40236

Забележки

Забележки	Може да се използва само в комбинация с относителния режим на работа на сензора за поток.
Единица на опаковката	1 брой