
EVC021

Свързващ кабел

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...75
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда (движение)		cULus: ...75
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения		
MTTF	[Години]	20027
Механични данни		
Тегло	[g]	55,2

EVC021

Свързващ кабел

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

Размери	[mm]	15,5 x 15,5 x 49,5	
Формиран корпусен материал		TPU	
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие	
Уплътнителен материал		FKM	
Заварачни приложения		да	
Заварачни приложения		Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
		Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
		Цикли на огъване	> 5 Mio.
		Натоварване на усукване	± 180 °/m

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



EVC021

Свързващ кабел

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен, прозрачен; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

