




Съединение с пружинен диск, електрически
изолирано

SPRING COUPLING 30-6-6-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 дълбочина der Klemmnabe

Механични данни

Тегло [g]	31,6
Размери [mm]	Ø 30 / L = 22
Материал	алуминий; PA
Усилие на затягане [Nm]	затягащи винтове: 120 Ncm
Външен диаметър D [mm]	30
Вътрешен диаметър A1 [mm]	6
Вътрешен диаметър A1 [mm]	6
Дълбочината на захващащата главина [mm]	7
Закрепващ винт [mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Дължина [mm]	22
Макс. революция, механична [U/min]	12000
Макс. аксиално центроване на вала [mm]	± 0,4
Макс. радиално отклонение на вала [mm]	± 0,3
Макс. ъглово преместване [°]	± 2,5

Забележки

Забележки	Показаните данни се отнасят за връзките с горните сондажи на главината при температура на околната среда 23 ° C. Стойностите на радиалното, ъгловото и аксиалното изместване са високи, които не трябва да достигат своя максимум едновременно, докато са в експлоатация.
Единица на опаковката	1 брой