


Пружинно рамо за енкодери

ENCODER SPRING ARM



1 работен обхват

Приложение

Дизайн

за енкодер със затягащ фланец

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-30...60

Механични данни

Тегло

[g]

527,1

Инструкция за инсталация

може да се монтира от двете страни

Размери

[mm]

180 x 65,9 x 75

Външен диаметър

[mm]

300

Материал

алуминий анодизиран; Пружина: неръждаема стомана (1.4310 / 301)

Усилие на затягане

[Nm]

4,3

Пружинно рамо за енкодери

ENCODER SPRING ARM

Макс. ъглово преместване	[°]	45
Сила на активиране	[N]	10...30

Забележки

Забележки	С мащаб
Единица на опаковката	1 брой

диаграми и графики

Инструкция за инсталация

