


Механизъм за теглене на тел за енкодери

DRAW WIRE 1900



1 дупчица Ø 5mm

Характеристики на продукта

Дизайн на вала	плътен вал
Диаметър на вала [mm]	6

Приложение

Дизайн	за енкодери с 58 мм диаметър на корпуса и 6 мм плътен вал
--------	---

Прецизност / отклонения

Прецизност	± 0,02 % FSO
Повторяемост	± 0,006 % FSO

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...85
Температура на съхранение [°C]	-40...85
Съхранение на влажно [%]	5...95; (без кондензация)

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	IEC628-2-27	50 Земно притегляне / 10 ms
Устойчивост на вибрации	IEC68-2-6	20 Земно притегляне / 20..200 Hz

Механични данни

Тегло [g]	598,5
-----------	-------



Механизъм за теглене на тел за енкодери

DRAW WIRE 1900

Диаметър на горния фланец	[mm]	58	
Материал		корпус: алуминий; тел: неръждаема стомана полиамидно покритие	
Дизайн на вала		плътен вал	
Диаметър на вала	[mm]	6	
Макс. измерване на дължина	[mm]	1900	
Обиколка на проводника на барабана	[mm]	150	
Диаметър на провника	[mm]	0,45	
Жична връзка		5,5; (дупчица)	
Свойства на проводника		макс. скорост на изместване на жицата	[m /s] 2
		макс. ускорение на тел	[g] 12
		макс. сила на удължаване	[N] 5
		мин. сила на прибиране	[N] 3,5
Фиксиращ фланец		синхро фланец	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	

Механизъм за теглене на тел за енкодери

DRAW WIRE 1900

диаграми и графики

Инструкция за инсталация

