




Джъмпер за клапан

VVSAB031--S0005A03STGH030MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива




| Електрически показатели    |                        |                             |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Работно напрежение         | [V]                    | < 24 AC/DC                  |
| Защита срещу пренапрежение |                        | да; (VDR)                   |
| Условия на работа          |                        |                             |
| Околна температура         | [°C]                   | -25...90                    |
| Защита                     |                        | IP 67                       |
| Механични данни            |                        |                             |
| Материал                   |                        | TPU                         |
| Формиран корпусен материал |                        | TPU                         |
| Материал на гайката        |                        | месинг, с никелово покритие |
| Дисплеи / работни елементи |                        |                             |
| Дисплей                    | Статус на превключване | 1 x Светодиод, жълт         |
| Акcesoари                  |                        |                             |
| Доставени артикули         |                        | винт                        |
|                            |                        | панел за етикетиране        |
| Забележки                  |                        |                             |
| Единица на опаковката      |                        | 1 брой                      |

## Джъмпер за клапан

VVSAB031--S0005A03STGH030MSS

## Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



## Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Връзка



## Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип В индустриален стандарт, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

