

PNP / NPN инверторен модул

Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2



Приложение

Система	Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Съвместимост с боя	да

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа	[%]	10
Работно напрежение	[V]	< 24 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	0,1

Изходи

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2
--	-----	---

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-25...60
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механични данни

Тегло	[g]	179
Размери	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Материал		корпус: TPU черен; уплътнение: FKM
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения		да



PNP / NPN инверторен модул

Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2

Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Забележки	за сензори съгласно IEC 60947-5-2 с режим на работа нормално затворен
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Връзка



	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял