




RFID етикет

ID-TAG/7.5X1.0/06



Приложение

Работна температура (активна)	[°C]	-40...85
Максимална температура (пасивна)	[°C]	85

Електрически показатели

Работна честота	[MHz]	13,56
Обем на паметта	[bit]	896
Чип тип		ICODE SLIX
Брой блокове		28
Размер на блока	[Byte]	4
Уникален идентификационен номер (UID)	[Byte]	8
RFID стандарт		ISO 15693

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...85
Температура на съхранение	[°C]	-40...85
Защита		IP 68

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	40 Земно притегляне (18 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	10 Земно притегляне (10...2000 Hz)

Механични данни

Тегло	[g]	2,1
Размери	[mm]	Ø 7,5 / L = 1
Материал		корпус: Epoxydharz

Забележки

Единица на опаковката		10 брой
-----------------------	--	---------



RFID етикет

ID-TAG/7.5X1.0/06

Други данни

Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	25
ANT513 / DTI513 / DTC510	30
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-