




RFID етикет

ID-TAG/86X54/06



Приложение

Работна температура (активна)	[°C]	-30...50
----------------------------------	------	----------

Електрически показатели

Работна честота	[MHz]	13,56
Обем на паметта	[bit]	896
Тип памет		EEPROM
Чип тип		ICODE SLIX
Брой блокове		28
Размер на блока	[Byte]	4
Уникален идентификационен номер (UID)	[Byte]	8
RFID стандарт		ISO 15693
Макс. цикли на четене		неограничен
Макс. записващи цикъла		100000

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-30...50
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	40 Земно притегляне 18 ms
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	10 Земно притегляне 10...2000 Hz
Радио одобрение		ISO 15693

Механични данни

Тегло	[g]	57,2
Размери	[mm]	54 x 86 x 1
Материал		PVC

Забележки

Единица на опаковката		10 брой
-----------------------	--	---------



RFID етикет

ID-TAG/86X54/06

Други данни

Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	230