




RFID етикет

ID-TAG/47X10.0/06



Приложение

Работна температура (активна)	[°C]	-25...85
Максимална температура (пасивна)	[°C]	110

Електрически показатели

Работна честота	[MHz]	13,56
Обем на паметта	[bit]	896
Тип памет		EEPROM
Чип тип		ICODE SLIX
Брой блокове		28
Размер на блока	[Byte]	4
Уникален идентификационен номер (UID)	[Byte]	8
RFID стандарт		ISO 15693
Макс. цикли на четене		неограничен
Макс. записващи цикъла		100000

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...85
Температура на съхранение	[°C]	-40...110
Защита		IP 68

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	40 Земно притегляне 18 ms
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	10 Земно притегляне 10...2000 Hz
Радио одобрение		ISO 15693

Механични данни

Тегло	[g]	186,1
Тип на монтажа		Монтаж върху метални и неметални материали; (закрепване с винт ; залепване за повърхността)
Размери	[mm]	Ø 47 / L = 10
Материал		PU



RFID етикет

ID-TAG/47X10.0/06

Забележки

Единица на опаковката

10 брой

Други данни

Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)

ANT410 / DTI410	5
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	4
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	70
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	120

разстояние на четене, когато е монтирано върху метал (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	-
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	15
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	20
ANT513 / DTI513 / DTC510	35
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-