


RFID етикет

ID-TAG/M5x16,5/06



1 среда на tag-a



Приложение

Приложение	Кодиране на носачите за детайли в направлявани конвейери	
Работна температура (активна) [°C]	-25...85	
Максимална температура (пасивна) [°C]	90	

Електрически показатели

Работна честота [MHz]	13,56	
Обем на паметта [bit]	896	
Тип памет	EEPROM	
Чип тип	Vigo	
Брой блокове	28	
Размер на блока [Byte]	4	
Уникален идентификационен номер (UID) [Byte]	8	
RFID стандарт	ISO 15693	
Макс. цикли на четене	неограничен	
Макс. записващи цикъла	100000	

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85	
Температура на съхранение [°C]	-40...90	
Защита	IP 67	

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-29	30 Земно притегляне 18 ms
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	6 Земно притегляне 14...200 Hz
Радио одобрение	ISO 15693	

Механични данни

Тегло [g]	5,3	
Корпус	с резба	
Тип на монтажа	монтаж върху неметални материали; (закрепване с винт ; залепване за повърхността)	
Размери [mm]	M5 / L = 16,5	



RFID етикет

ID-TAG/M5x16,5/06

Означение на резбата	M5
Материал	РА черен

Забележки

Единица на опаковката	10 брой
-----------------------	---------

Други данни

Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15