
E80348

RFID етикет

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06



1 ID tag
2 маркер за позицията на обекта средата на антената

Приложение		
Приложение		Кодиране на носачите за детайли в направлявани конвейери
Работна температура (активна)	[°C]	-25...85
Максимална температура (пасивна)	[°C]	90
Електрически показатели		
Работна честота	[MHz]	13,56
Обем на паметта	[bit]	896
Тип памет		EEPROM
Чип тип		Vigo
Брой блокове		28
Размер на блока	[Byte]	4
Уникален идентификационен номер (UID)	[Byte]	8
RFID стандарт		ISO 15693
Макс. цикли на четене		неограничен
Макс. записващи цикъла		100000
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Температура на съхранение	[°C]	-40...90
Защита		IP 67

E80348

RFID етикет

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-29	30 Земно притегляне 18 ms
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	6 Земно притегляне 14...200 Hz
Радио одобрение	ISO 15693	

Механични данни		
Тегло [g]	9,1	
Корпус	Монтажен възел за закрепване на детайли	
Тип на монтажа	Монтаж върху метални и неметални материали; (закрепване с винт ; залепване за повърхността)	
Размери [mm]	18 x 33 x 16,9	
Материал	PBT оранжев; PA черен	

Аксесоари	
Доставени артикули	

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Други данни

разстояние на четене, когато е монтирано върху метал (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	20
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15