




RFID етикет

ID-TAG/20X3/06-16KBit



Приложение

Приложение	Кодиране на носачите за детайли в направлявани конвейери	
Работна температура [°C] (активна)		-25...85
Максимална температура [°C] (пасивна)		85

Електрически показатели

Работна честота [MHz]		13,56
Обем на паметта [bit]		16000
Тип памет		FRAM
Чип тип		MB89R118C
Брой блокове		250
Размер на блока [Byte]		8
Уникален идентификационен номер (UID) [Byte]		8
RFID стандарт		ISO 15693
Макс. цикли на четене		неограничен
Макс. записващи цикъла		неограничен

Условия на работа

Околна температура [°C]		-25...85
Температура на съхранение [°C]		-40...85
Защита		IP 68

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	40 Земно притегляне 18 ms
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	10 Земно притегляне 10...2000 Hz

Механични данни

Тегло [g]		9,3
Размери [mm]		Ø 20 / L = 3
Материал		ЗОП

Забележки

Единица на опаковката		5 брой
-----------------------	--	--------



RFID етикет

ID-TAG/20X3/06-16KBit

Други данни

Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	35
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	-