




RFID етикет

ID-TAG/Tear Shape/06



Приложение

Приложение	Кодиране на носачите за детайли в направлявани конвейери	
Работна температура (активна) [°C]	-25...55	
Максимална температура (пасивна) [°C]	75	

Електрически показатели

Работна честота [MHz]	13,56	
Обем на паметта [bit]	896	
Тип памет	EEPROM	
Чип тип	ICODE SLIX	
Брой блокове	28	
Размер на блока [Byte]	4	
Уникален идентификационен номер (UID) [Byte]	8	
RFID стандарт	ISO 15693	
Макс. цикли на четене	неограничен	
Макс. записващи цикъла	100000	

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...55	
Температура на съхранение [°C]	-25...75	
Защита	IP 66	

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	40 Земно притегляне 18 ms
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	10 Земно притегляне 10...2000 Hz
Радио одобрение	ISO 15693	

Механични данни

Тегло [g]	21,6	
Тип на монтажа	монтаж върху неметални материали; (фиксиращ отвор)	
Размери [mm]	40 x 31 x 4,8	
Материал	ABS	



RFID етикет

ID-TAG/Tear Shape/06

Забележки

Единица на опаковката

5 брой

Други данни

Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	45
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	80