




Разделителна кутия

ZDO4H050MSS0005H11




Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	12
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-5...60
Защита		IP 67; IP 68
Тестове / одобрения		
UL одобрение	Enclosure type	Type 1



Разделителна кутия

ZDO4H050MSS0005H11

Механични данни			
Тегло	[g]	506	
Размери	[mm]	22 x 54 x 82	
Материал		РА	
Формиран корпусен материал		РА	
Брой разпределителни кутии за портове		4	
Вид на конектора		M12	
Заварачни приложения		да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела	
	Цикли на огъване	> 2 Mio.	
	Натоварване на усукване	максимум 30 °/m	
Акcesoари			
Доставени артикули	Предпазни капачки: 2		
	етикети: 4		
Забележки			
Единица на опаковката	1 брой		
Електрическо свързване			
Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)			
Електрическо свързване - прорез			
Конектор: 4 x M12; кодиране: А; Формовано тяло: РА; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm			
			



Разделителна кутия

ZDO4H050MSS0005H11

Връзка

<u>BN</u>	1 (1...4)	C
<u>BU</u>	3 (1...4)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C

	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт