


Разделителна кутия

ZDO8H05HMSS0005H19



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC; (сULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	12

Исходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----



Разделителна кутия


ZDO8H05HMSS0005H19

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-5...60
Защита		IP 67; IP 68
Тестове / одобрения		
UL одобрение	Enclosure type	Type 1
Механични данни		
Тегло	[g]	899
Размери	[mm]	22 x 54 x 127
Материал		PA
Формиран корпусен материал		PA
Брой разпределителни кутии за портове		8
Вид на конектора		M12
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Цикли на огъване	> 2 Mio.
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	16 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули	Предпазни капачки: 2	
	етикети: 8	
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Електрическо свързване - прорез		
Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm		

Разделителна кутия

ZDO8H05HMSS0005H19

Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт

EBC024

Разделителна кутия

ZDO8H05HMSS0005H19

