




Разделителна кутия

ZDO6H05DMSS0010H15



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	12
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-5...60



Разделителна кутия

ZDO6H05DMSS0010H15

Защита		IP 67; IP 68	
Механични данни			
Тегло	[g]	1340	
Размери	[mm]	22 x 54 x 100	
Материал		РА	
Формиран корпусен материал		РА	
Брой разпределителни кутии за портове		6	
Вид на конектора		M12	
Заварачни приложения		да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела	
	Цикли на огъване	> 2 Mio.	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей	Статус на превключване	12 x Светодиод, жълт	
	Работа	1 x Светодиод, зелен	
Акcesoари			
Доставени артикули	Предпазни капачки: 2		
	етикети: 6		
Забележки			
Единица на опаковката	1 брой		
Електрическо свързване			
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)			
Електрическо свързване - прорез			
Конектор: 6 x M12; кодиране: А; Формовано тяло: РА; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm			

Разделителна кутия

ZDO6H05DMSS0010H15

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт