


Разделителна кутия

ZDO8H059MSS00,5H11



Приложение	
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон	да
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	12
Изходи	
Електрическо изпълнение	PNP



Разделителна кутия


ZDO8H059MSS00,5H11

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-5...60
Защита		IP 67; IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	261
Размери	[mm]	22 x 54 x 127
Материал		PA
Формиран корпусен материал		PA
Брой разпределителни кутии за портове		8
Вид на конектора		M12
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Радиус на огъване при неподвижен монтаж	мин. 5 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3 m / s при 5 m хоризонтална дължина на движение и макс. ускорение от 5 m / s ²
	Натоварване на усукване	± 30 °/m
	Цикли на огъване	> 2 Mio.
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	8 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули	Предпазни капачки:	2
	етикети:	8
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 0,5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm ² (95 x Ø 0,1 mm)		
Електрическо свързване - прорез		
Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm		

Разделителна кутия

ZDO8H059MSS00,5H11

Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GN/YE =	зелен/жълт
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт